

TRIOFIT COIL

VISSEUSE AVEC CHARGEUR

- Une visseuse sans fil qui fonctionne avec trois différents raccords de chargeurs automatiques. Elle offre un système interchangeable pour une installation de vis plus rapide et plus efficace



HH12600170



HH3343



HH12600171



HH3341



HH12600172



HH12600169



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	Ø vis [mm]	longueur vis [mm]	poids [kg]	pcs.
HH12600170 ⁽¹⁾	visseuse avec chargeur automatique coil 40 - 80	4,5 - 5,0 (6,0*)	40 - 80	2,40	1
HH3343	chargeur automatique coil 40 - 80 (sans machine)	4,5 - 5,0 (6,0*)	40 - 80	1,35	1
HH12600171 ⁽¹⁾	chargeur automatique coil 25 - 50	3,5 - 4,2	25 - 50	1,90	1
HH3341	chargeur automatique coil 25 - 50 (sans machine)	3,5 - 4,2	25 - 50	0,85	1
HH12600172 ⁽²⁾	visseuse avec chargeur à ruban	3,5 - 4,2	25 - 55	1,73	1
HH12600169	chargeur à ruban (sans machine)	3,5 - 4,2	25 - 55	0,68	1
HH12600168	visseuse simple	-	-	1,05	1

(*) Ø6,0 mm avec HZB6PLATE.

(1) Fourni avec : visseuse, chargeur automatique, 2x batterie 4Ah, chargeur de batterie, boîtier en métal.

(2) Fourni avec : visseuse, chargeur automatique, 2x batterie 2Ah, chargeur de batterie, boîtier en métal.

ACCESSOIRES POUR VISSEUSES



CODE	description	poids [kg]	pcs.
1 HH14415260	adaptateur pour visseuse Mafell A 18 M bl + Metabo BS 18 LTX BL Q	0,5	1
2 HH14515425	batterie de recharge 18V - 4 Ah	0,6	1
3 HH14515424	batterie de recharge 18V - 2 Ah	0,4	1
4 HH14515426	chargeur de batterie	0,3	1
5 HH14411591	rallonge pour chargeurs automatiques	1,2	1
6 HZB6PLATE	plaque de guidage pour vis de 6,0 mm	0,1	1

EMBOUTS AVEC RACCORD MÉTRIQUE

CODE	description	HH12600170/HH3343	HH12600171/HH3341	HH12600172	pcs.
HH14001462	M5 PH - 2	-	-	inclus	5
HH14505991	M5 TX 15	non inclus	-	-	5
HH14411964	M5 TX 20	inclus	-	-	5
HH14001468	M5 TX 25	-	non inclus	-	5
HH14000620	M6 TX 20	-	-	-	5
HH14000619	M6 TX 25	-	-	-	5
HH14001469	M6 TX 30	-	non inclus	-	5
HH14001855	BIT TX 20 pour KKT STRIPE	-	-	non inclus	1



ADAPTABLE POUR HBS DE Ø 6,0 mm

Lors de l'utilisation de vis HBS COIL de 6,0 mm, la plaque de guidage doit être remplacée. Desserrer la plaque avec la vis de réglage et positionner HZB6PLATE. Il est également nécessaire de changer l'embout avec un de type M6 TX 30 sur le mandrin.