

TRIOFIT COIL

ATORNILLADOR CON CARGADOR

- Un atornillador con batería que funciona con tres diferentes conexiones de cargadores automáticos. Esto permite obtener un sistema intercambiable para poner tornillos de manera más rápida y eficiente



HH12600170



HH3343



HH12600171



HH3341



HH12600172



HH12600169



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	Ø tornillo [mm]	longitud de los tornillos [mm]	peso [kg]	unid.
HH12600170 ⁽¹⁾	atornillador con cargador automático bobina 40 - 80	4,5 - 5,0 (6,0*)	40 - 80	2,40	1
HH3343	cargador automático coil 40 - 80 (sin máquina)	4,5 - 5,0 (6,0*)	40 - 80	1,35	1
HH12600171 ⁽¹⁾	cargador automático coil 25 - 50	3,5 - 4,2	25 - 50	1,90	1
HH3341	cargador automático coil 25 - 50 (sin máquina)	3,5 - 4,2	25 - 50	0,85	1
HH12600172 ⁽²⁾	atornillador con cargador de cinta	3,5 - 4,2	25 - 55	1,73	1
HH12600169	cargador de cinta (sin máquina)	3,5 - 4,2	25 - 55	0,68	1
HH12600168	atornillador individual	-	-	1,05	1

(*) Ø6,0 mm con HZB6PLATE.

(1) El suministro incluye: atornillador, cargador automático, 2x baterías 4 Ah, cargador de batería y maletín de metal.

(2) El suministro incluye: atornillador, cargador automático, 2x baterías 2 Ah, cargador de batería y maletín de metal.

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES



CÓDIGO	descripción	peso [kg]	unid.
1 HH14415260	adaptador para atornillador Mafell A 18 M bl + Metabo BS 18 LTX BL Q	0,5	1
2 HH14515425	batería de recambio 18 V - 4 Ah	0,6	1
3 HH14515424	batería de recambio 18 V - 2 Ah	0,4	1
4 HH14515426	cargador de baterías	0,3	1
5 HH14411591	prolongación para cargadores automáticos	1,2	1
6 HZB6PLATE	placa de guía para tornillos de 6,0 mm	0,1	1

PUNTAS CON CONEXIÓN MÉTRICA

CÓDIGO	descripción	HH12600170/HH3343	HH12600171/HH3341	HH12600172	unid.
HH14001462	M5 PH - 2	-	-	incluido	5
HH14505991	M5 TX 15	no incluido	-	-	5
HH14411964	M5 TX 20	incluido	-	-	5
HH14001468	M5 TX 25	-	no incluido	-	5
HH14000620	M6 TX 20	-	-	-	5
HH14000619	M6 TX 25	-	-	-	5
HH14001469	M6 TX 30	-	no incluido	-	5
HH14001855	BIT TX 20 per KKT STRIPE	-	-	non incluso	1



ADAPTABLE PARA HBS DE Ø6,0 mm

Si se usan tornillos HBS COIL 6,0 mm, es necesario sustituir la placa de guía.
Aflojar la placa con el tornillo de regulación y colocar HZB6PLATE.
Además, en el mandril es necesario cambiar la punta con una M6 TX 30.